

## DESCRIPTIVO TÉCNICO

# LUVA VERNIZ SILVER VOLK

### RESISTÊNCIA

Químico



### FOTO



CÓDIGO ATUAL	CÓDIGO ANTERIOR	CA	COR	TAMANHO	EMBALAGEM
10.51.038.01	10.51038.01	16.312	Amarela	7(P), 8(M), 9(G) e 10(EG)	Pacote com 12 pares e Caixa com 144 pares.
10.51.038.02	10.51038.02	16.312	Azul		
10.51.038.03	10.51038.03	27.180	Verde		

DESCRIÇÃO	USO A QUE SE DESTINA
<p><b>LUVA LÁTEX VERNIZ SILVER:</b> Luva de segurança confeccionada em borracha natural, revestimento interno de Verniz Silver que proporciona menor probabilidade a alergias, superfície externa antiderrapante na palma e face palmar dos dedos, lisa na face dorsal e punho. Espessura de 0,45mm e comprimento de 30cm (aproximadamente). Proteção das mãos, aprovada pela Norma MT-11/1977 Agentes Químicos: Classe A – Tipo 2: Agressivos Básicos; Classe B – Detergentes, Sabões, Amoníaco e Similares; Classe C – Tipo 3: Álcoois, Tipo 4: Éteres, Tipo 5: Cetonas e Tipo 6: Ácidos Orgânicos.</p>	<p>Indicada para trabalhos gerais leves e médios, protegendo o trabalhador em ambientes secos e úmidos, sob temperatura ambiente ou controlada. Utilizada nos setores operacionais de Indústrias Alimentícias, Frigorífica (Ave, Suínos, Pesca e Bovino), Higiene e Limpeza, Saneamento, Massas, Laboratórios, Ambulatórios, Cozinhas Industriais. Excelente opção para distinguir áreas distintas e/ou turnos diversos de trabalho, colaborando nos controles de Contaminação Cruzada.</p>

### OBSERVAÇÃO

Este produto não deve ser utilizado para uso ou exposição a solventes clorados ou aromáticos, manipulação de agentes agressivos químicos ácidos, líquidos quentes e na presença de chamas (fogo).

### INSTRUÇÕES DE USO

- Lavar e secar as mãos antes de calçar as Luvas.
- Verifique a dimensão da Luva para utilizar o tamanho correto para suas mãos.
- Para calçar as Luvas, dobre o punho para fora, puxando as duas “paredes” da Luva.
- Para retirar as Luvas, dobre o punho para fora e execute o movimento com o auxílio do polegar.
- Manter unhas aparadas, retirar anéis e adornos pessoais antes de calçar as luvas.

### INSTRUÇÕES DE HIGIENIZAÇÃO

- Na lavagem, utilizar detergente neutro.
- Não utilizar produtos de lavagem a seco ou alvejante (água sanitária).
- Lavar e enxaguar em água morna (Máximo 40° C).
- Repetir as operações em caso de extrema sujeira.
- Secar a sombra naturalmente ou em secadora (Máximo 40° C).

### CUIDADOS NO ARMAZENAMENTO

- Estocar em local fresco e seco.
- Proteger de exposição direta ao sol.

### DISTRIBUIDOR AUTORIZADO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO BRASIL

**VOLK DO BRASIL LTDA**